

Garant**Upichovacia planžeta HSS, neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w:
26/3,1mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273560 26/3,1 |
| GTIN | 4045197587534 |
| Trieda položky | 21U |

Popis

Vhodné pre:

Držiak č. 273984 – 273994 alebo č. 319132 / 319133 (držiak VDI).

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

| | |
|---|----------------------|
| Výška planžety h ₅ | 26 mm |
| pre maximálny Ø obrobka | 75 mm |
| Šírka zápichu w | 3,1 mm |
| maximálna hĺbka vpichu t _{max} | 37,5 mm |
| Celková dĺžka L | 110 mm |
| Rezný materiál | HSS |
| Druh použitia | neutrálna |
| Vnútorne chladenie | nie |
| možné axiálne zapichovanie | nie |
| Druh produktu | Upichovacia planžeta |

