

**VBGW 160402, KBN35M, Typ: MET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265734 MET
GTIN	4960664544738
Trieda položky	25H

Popis**Prevedenie:**

MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou. MultiEdge Tough; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 180 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Prevedenie rezných hrán	MET
Typ	KBN35M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBGW 160402
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN35M
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		