

Garant**Upichovacia / zapichovacia doštička, HB7010, Šírka zápichu w: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273699 2,5
GTIN	4045197657923
Trieda položky	21J

Technický opis

Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Šírka zápichu w	2,5 mm
Posuv f	0,06 - 0,17 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	K
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	230	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	190	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	140	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	70	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		