

**Garant****CCGT 120404 FN, PKD, Prevedenie rezných hrán: TWF****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 265827 TWF    |
| GTIN             | 4045197449009 |
| Trieda položky   | 21L           |

**Popis****Prevedenie:**

**PKD** – polykryštalický diamant, jemné zrno. Dokoncovanie, ostrá rezná hrana pre nízky rezný tlak.

**Použitie:**

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

**Technický opis**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Posuv f                                     | 0,03 - 0,2 mm/ot, |
| Podmienka rezu                              | kontinuálne       |
| Hĺbka rezu $a_p$                            | 0,3 - 1 mm        |
| Uhlový Polomer                              | 0,4 mm            |
| Prevedenie rezných hrán                     | TWF               |
| Rýchlosť rezania $v_c$ pre Hliník < 10 % Si | 400 - 3500 m/min  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Rýchlosť rezania $v_c$ pre G(C)FK     | 400 - 900 m/min                              |
| Typ                                   | PKD  |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia      | Dokoncovanie                                 |
| Rezný materiál                        | PKD  |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGT 120404 FN                               |
| Počet výmien/rezných hrán             | 1  |
| Atribút Názov produktu                | PKD  |
| Uhol čela                             | 6 Stupeň                                     |
| Druh produktu                         | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |