

**Garant****CCGW 060202 FN, PKD, Prevedenie rezných hrán: N****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265800 N
GTIN	4045197502377
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

**PKD** – polykryštalický diamant, jemné zrno. Neutrálny, bez lamaca triesok.

**Použitie:**

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ pre NE-kovy	300 - 1500 m/min
Prevedenie rezných hrán	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,03 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ pre G(C)FK	150 - 600 m/min
Rýchlosť rezania $v_c$ pre Hliník < 10 % Si	300 - 2000 m/min

Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Typ	PKD
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	PKD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGW 060202 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	PKD
Uhol čela	0 Stupeň
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie