

Uhlový skrutkovací nástavec, Typ: WB1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	073920 WB1
GTIN	4002395378340
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre všetky bežné skrutkovače a vŕtačky. Prevodovka vyrobená z vysoko kvalitnej ocele. Rohový rozmer 30 mm. Ložiskovú panvu s pridržiavacou prírubou pre podporu krútiaceho momentu je možné plynule otáčať o 360°. Magnetizovaný držiak, zodpovedá 1/4 palcovému bitovému šesťhranu.

Rozsah balenia:

Vrátane 10-dielnej súpravy bitov.

Technický opis

Typ	WB1
Maximálny ťahovací moment	11 Nm
Druh produktu	Skrutkovací nástavec