

Garant**Upichovacia planžeta HSS, neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w:
32/2,2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273560 32/2,2
GTIN	4045197587541
Trieda položky	21U

Popis

Vhodné pre:

Držiak č. 273984 – 273994 alebo č. 319132 / 319133 (držiak VDI).

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

pre maximálny Ø obrobka	50 mm
Výška planžety h ₅	32 mm
Šírka zápichu w	2,2 mm
maximálna hĺbka vpichu t _{max}	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Rezný materiál	HSS
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

