

Garant**DCGT 11T304 FN, PKD, Prevedenie rezných hrán: N****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265852 N
GTIN	4045197644268
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

PKD – polykryštalický diamant, jemné zrno. Neutrálny, bez lamaca triesok.

Použitie:

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c pre Hliník < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Prevedenie rezných hrán	N
Posuv f	0,03 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c pre G(C)FK	150 - 600 m/min
Rýchlosť rezania v_c pre NE-kovy	300 - 1500 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	PKD
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	PKD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T304 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	PKD
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie