

**Garant****Upichovacia doštička pravá 5°, HB7020, Šírka zápichu w: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273682 2
GTIN	4045197502704
Trieda položky	21J

**Technický opis**

Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7020
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	pravé
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		