

**VBGW 160402, KBN25M, Typ: ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265732 ME
GTIN	4960664529759
Trieda položky	25H

**Popis****Prevedenie:**

**MEGACOAT**otočné doštičky CBN s povrchovou úpravou. MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Prevedenie rezných hrán	ME
Posuv $f$	0,08 - 0,15 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	KBN25M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBGW 160402
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN25M
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	podmienene vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
suché	vhodný		