

**Garant****Upichovacia planžeta HSS, neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w: 32/3,1mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273560 32/3,1
GTIN	4045197587558
Trieda položky	21U

## Popis

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273984 – 273994 alebo č. 319132 / 319133 (držiak VDI).

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

## Technický opis

pre maximálny Ø obrobka	100 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm
Šírka zápichu w	3,1 mm
maximálna hĺbka vpichu t <sub>max</sub>	50 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Rezný materiál	HSS
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

