

**Garant****DCGT 11T304 FN, PKD, Prevedenie rezných hrán: TWF****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265852 TWF
GTIN	4045197452788
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

**PKD** – polykryštalický diamant, jemné zrno. Dokoncovanie, ostrá rezná hrana pre nízky rezný tlak.

**Použitie:**

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ pre Hliník < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ pre G(C)FK	400 - 900 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Prevedenie rezných hrán	TWF
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 1 mm

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	PKD
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	PKD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T304 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	PKD
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie