

Garant**CCGT 09T308 FL GS ľavé, PKD, Prevedenie rezných hrán: TWN****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265824 TWN
GTIN	4045197448989
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

PKD – polykryštalický diamant, jemné zrno. Hrubovanie, stabilná rezná hrana pre výraznú hĺbku rezu.

Použitie:

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c pre Hliník < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Rýchlosť rezania v_c pre G(C)FK	400 - 900 m/min
Rýchlosť rezania v_c pre NE-kovy	300 - 2200 m/min
Prevedenie rezných hrán	TWN

Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 7,5 mm
Typ	PKD
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	PKD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 09T308 FL
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	PKD
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie