

**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, SK 40, Rozsah upínania: 2,5-16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Trieda položky	33W

Popis**Prevedenie:**

Pre chod doprava/dolava.

Rozsah balenia:

Vrátane 6-hranného skrutkovača s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Náhradný upínací kľúč č. 627425	SW6
Dĺžka výčnelku Rozmer A	95 mm
Rozsah upínania	2,5 - 16 mm
Vonkajší Ø D	57 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 30 µm
Druh produktu	Krátka vrtacia hlavička

Príslušenstvo

Súprava upínacích čelustí3-dielne Pre rozsah upínania
2,5-16

309701 2,5-16

Pastorok Pre rozsah upínania 2,5-16

309702 2,5-16