

**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, SK 50, Rozsah upínania: 1-13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 301500 1-13 |
| GTIN | 4045197307644 |
| Trieda položky | 37D |

Popis**Prevedenie:**

Pre chod doprava/dola.

Brunované.

Rozsah balenia:

Vrátane 6-hranného skrutkovača s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Rozsah upínania | 1 - 13 mm |
| Náhradný upínací kľúč č. 627425 | SW6 |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 87,5 mm |
| Vonkajší Ø D | 43 mm |
| Upínač | SK 50 |
| Norma upínača | ISO 7388-1 |
| Tvar | A |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 18000 min ⁻¹ |
| maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje $M_{d\ max}$ | ≤ 14 Nm |
| Druh produktu | Krátka vrtacia hlavička |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50 | 308600 50 |
| Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308720 50 |
| Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50 | 308740 50 |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50 | 308650 50 |
| Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50 | 308640 50 |
| Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308660 50 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308790 50 |
| Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50 | 308610 50 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308760 50 |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50 | 308620 50 |