

**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, SK 40, Rozsah upínania: 0,3-8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Trieda položky	33W

Popis**Prevedenie:**

Pre chod doprava/dolava.

Rozsah balenia:

Vrátane 6-hranného skrutkovača s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Rozsah upínania	0,3 - 8 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425	SW4
Vonkajší Ø D	36 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 30 µm
Druh produktu	Krátka vrtacia hlavička

Príslušenstvo

Pastorok Pre rozsah upínania 0,3-8

309702 0,3-8

Súprava upínacích čelustí3-dielne Pre rozsah upínania 0,3-8

309701 0,3-8