

**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, SK 40, Rozsah upínania: 0,5-13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301490 0,5-13
GTIN	2050001690548
Trieda položky	33W

**Popis****Prevedenie:**

Pre chod doprava/dolava.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 6-hranného skrutkovača s priečnou rukoväťou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

Náhradný upínací kľúč č. 627425	SW6
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Rozsah upínania	0,5 - 13 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 30 µm
Druh produktu	Krátka vrtacia hlavička

---

## Príslušenstvo

Súprava upínacích čelustí3-dielne Pre rozsah upínania  
0,5-13

309701 0,5-13

Pastorok Pre rozsah upínania 0,5-13

309702 0,5-13