

**Garant****Upichovacia doštička Plný rádius, HB7020, Šírka zápichu w: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273735 5
GTIN	4045197486714
Trieda položky	21J

**Technický opis**

Tolerancia šírka zápichu w	±0,04 mm
Šírka zápichu w	5 mm
Posuv f	0,12 - 0,26 mm/ot,
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,7 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7020
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		