

**Garant****Upichovacia doštička rovné ostrie, PKD, Šírka zápichu w: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273743 5      |
| GTIN             | 4045197644046 |
| Trieda položky   | 21L           |

**Popis****Prevedenie:****S laserom upraveným lamačom triesok** pre optimálnu tvorbu triesok.**Technický opis**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Šírka zápichu w                  | 5 mm   |
| Tolerancia Šírka zápichu w       | ±0,03 mm                                       |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie                      |
| Rezný materiál                   | PKD  |
| Hlavné použitie                  | N  |
| Podmienka rezu                   | kontinuálne                                    |
| Typ                              | PKD  |
| Uhlový Polomer r                 | 0,2 mm   |
| Počet výmien/rezných hrán        | 1  |
| Profil otočnej reznej platničky  | neutrálna                                      |
| Druh produktu                    | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |

**Údaje o užívateľovi**

|                      | <b>Zhoda</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty     | vhodný       | 650                  | N              |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný       | 650                  | N              |
| Hliník > 10 % si     | vhodný       | 650                  | N              |
| CuZn                 | vhodný       | 550                  | N              |
| Grafit, GRP, CFRP    | vhodný       | 400                  | N              |
| kontinuálne          | vhodný       |                      |                |
| mokrý maximum        | vhodný       |                      |                |
| suché                | vhodný       |                      |                |