

Garant**Upichovacia doštička Plný rádius, PKD, Šírka zápichu w: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273749 6 |
| GTIN | 4045197560667 |
| Trieda položky | 21L |

Popis**Prevedenie:****S laserom upraveným lamačom triesok** pre optimálnu tvorbu triesok.**Technický opis**

| | |
|----------------------------------|--|
| Tolerancia Šírka zápichu w | $\pm 0,03$ mm |
| Šírka zápichu w | 6 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | PKD |
| Hlavné použitie | N |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Typ | PKD |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Profil otočnej reznej platničky | neutrálna |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 650 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 650 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 650 | N |
| CuZn | vhodný | 550 | N |
| Grafit, GRP, CFRP | vhodný | 400 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |