

**Garant****Upichovacia doštička stredné opracovanie, HB7010, Šírka zápichu w: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273733 4
GTIN	4045197658012
Trieda položky	21J

**Technický opis**

Šírka zápichu w	4 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Posuv f	0,1 - 0,26 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,9 - 2,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	K
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010
Uhlový Polomer r	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička  
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	230	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	190	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	140	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		