

Garant**Upichovacia doštička rovné ostrie, PKD, Šírka zápichu w: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273743 6
GTIN	4045197560650
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:****S laserom upraveným lamačom triesok** pre optimálnu tvorbu triesok.**Technický opis**

Tolerancia šírka zápichu w	±0,03 mm
Šírka zápichu w	6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	PKD
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	PKD
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	650	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	650	N
Hliník > 10 % si	vhodný	650	N
CuZn	vhodný	550	N
Grafit, GRP, CFRP	vhodný	400	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		