

**Garant****Upichovacia doštička Plný rádius, CU7025, Šírka zápichu w: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273736 3
GTIN	4045197579256
Trieda položky	21J

**Technický opis**

Šírka zápichu w	3 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Posuv f	0,1 - 0,18 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CU7025
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
kontinuálne	vhodný		
suché	vhodný		