

**Garant****Upichovacia doštička rovné ostrie, CBN825, Šírka zápichu w: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273740 3
GTIN	4045197498809
Trieda položky	21H

**Technický opis**

Šírka zápichu w	3 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	CBN
Hlavné použitie	H
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CBN825
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 55 HRC	vhodný	100	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	100	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	100	H
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
suché	vhodný		