

Garant**Upichovacia doštička rovné ostrie, CBN825, Šírka zápichu w: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273740 5
GTIN	4045197542472
Trieda položky	21H

Technický opis

Šírka zápichu w	5 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	CBN
Hlavné použitie	H
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CBN825
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný	100	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	100	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	100	H
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
suché	vhodný		