

Garant**Upichovacia doštička Plný rádius, HB7215, Šírka zápichu w: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273737 2,5
GTIN	4045197578372
Trieda položky	21J

Technický opis

Šírka zápichu w	2,5 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Posuv f	0,08 - 0,16 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	0,2 - 0,7 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Ďalšie použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7215
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	210	P
GG(G)	vhodný	280	K
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		