

**Garant****Upichovacia doštička Dokončovanie, HB7215, Šírka zápichu w: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273721 3
GTIN	4045197502803
Trieda položky	21J

**Technický opis**

Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,4 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Ďalšie použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7215
Uhlový Polomer r	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička  
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
GG(G)	vhodný	280	K
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		