

Garant**Upichovacia doštička Dokončovanie, HB7020, Šírka zápichu w: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273719 3 |
| GTIN | 4045197486592 |
| Trieda položky | 21J |

Technický opis

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tolerancia Šírka zápichu w | $\pm 0,03$ mm |
| Šírka zápichu w | 3 mm |
| Posuv f | 0,05 - 0,2 mm/ot, |
| Hĺbka rezu a_p | 0,4 - 1,5 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Hlavné použitie | P |
| Ďalšie použitie | M |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Typ | HB7020 |
| Uhlový Polomer r | 0,4 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Profil otočnej reznej platničky | neutrálna |

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 220 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 180 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 170 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 140 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 120 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 140 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 130 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 60 | S |
| GG(G) | vhodný | 200 | K |
| CuZn | vhodný | 250 | N |
| Uni | vhodný | | |
| kontinuálne | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |