

HOLEX**Hydraulické upínacie puzdro dlhé, úzke, typ ADB, SK 40, Ø upnutia D1: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302085 8
GTIN	4045197146151
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- **Sústrednosť $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).**
- **Flexibilne pomocou redukčných puzdier.**
- **Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.**

Použitie:

Na vrtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Rozsah balenia:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 - 308806, upínací kľúč pre TČ č. 308810 – 308830, veľ. 12; 20; 32;
Redukčné puzdro č. 302135 – 302187.

Technický opis

Ø D ₂	28 mm
L ₂	30 mm
Závit M	M6
Úžitková dĺžka L ₁	91 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Hmotnosť	1,3 kg

Ø upnutia D ₁	8 mm
Vonkajší Ø D	49,5 mm
Dráha prestavenia V	10 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 20000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

Príslušenstvo

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
	308802 40

Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308700 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308615 40

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308635 40

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40

Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M

308670 40M

Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308801 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308630 40

Upínacia skrutka pre HD sklúčovadlo vhodné pre SK 40

309903 40

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308795 40

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308760 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308650 40

Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308806 40

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308790 40