

**HOLEX****Hydraulické upínacie puzdro dlhé, úzke, typ ADB, SK 40, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302085 6
GTIN	4045197146144
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

- **Sústrednosť  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).**
- **Flexibilne pomocou redukčných puzdier.**
- **Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.**

**Použitie:**

Na vrtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

**Rozsah balenia:**

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308600 - 308806, upínací kľúč pre TČ č. 308810 – 308830, veľ. 12; 20; 32;  
Redukčné puzdro č. 302135 – 302187.

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm
Závit M	M5
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	91 mm
Ø D <sub>2</sub>	26 mm

L <sub>2</sub>	29,5 mm
Vonkajší Ø D	49,5 mm
Dráha prestavenia V	10 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

## Príslušenstvo

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Upínacia skrutka pre HD skľučovadlo vhodné pre SK 40	309903 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
	308801 40

Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený  
Vhodné pre strmé kužele 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé  
kužele 40

308630 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN  
69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308820 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé  
kužele 40

308615 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308650 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé  
kužele 40

308625 40

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308785 40

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308610 40

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre  
strmé kužele 40

308740 40

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308795 40

Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre  
strmé kužele 40

308802 40

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40

308640 40

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308635 40