

Prerezané redukčné púzdro utesnený, Ø 32 mm, Ø upnutia D1: 6mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302180 6 |
| GTIN | 4019208190884 |
| Trieda položky | 33D |

Popis**Prevedenie:****Utesnené (gumová zátka).****Použitie:**

- Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (presnosť systému pri $3 \times D$).
- Presnosť odvodovej hádzavosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pre redukčné púzdro).
- Použitelnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických upínacích puzdier.

Zvláštne príslušenstvo:

Valcový vytierak č. 343720.

Technický opis

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Ø upnutia D ₁ | 6 mm |
| Ø D | 32 mm |
| Vonkajší Ø | 32 mm |
| Atribút Názov produktu | Ø 32 mm |
| Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 μm |
| Druh produktu | Redukčné púzdro |

