

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273755 25/2
GTIN	4045197484802
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri t_{\max} ($5 \times$ šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do $t = 24,5\text{ mm}$.

Technický opis

Funkčná šírka L_4	26,5 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	10 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Dĺžka hlavy L_1	33 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Celková dĺžka L	150 mm
Šírka stopky b	25 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Upevňovacia skrutka Typ 6

279815 6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659906 1600

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600