

Garant**držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 12/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273756 12/2
GTIN	4045197484963
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri t_{\max} ($5 \times$ šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do $t = 24,5\text{ mm}$.

Technický opis

Hĺbka vpichu t_{\max}	10 mm
Dĺžka hlavy L_1	30 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Skrutka	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funkčná šírka L_4	12 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Šírka stopky b	12 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 4

279815 4

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500