

Garant**držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 32/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273751 32/4 |
| GTIN | 4045197531551 |
| Trieda položky | 21W |

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Skrutka | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Hĺbka vpichu t_{\max} | 12 mm |
| Šírka zápichu w | 4 mm |
| Dĺžka hlavy L_1 | 37 mm |
| Funkčná šírka L_4 | 26,5 mm |
| Celková dĺžka L | 170 mm |
| Šírka stopky b | 32 mm |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| možné axiálne zapichovanie | áno |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX30 | 674248 TX30 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659906 1600 |
| Upevňovacia skrutka Typ 7 | 279815 7 |
| Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50 | 659874 50 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659957 1600 |