

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273750 25/6
GTIN	4045197484598
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Šírka zápichu w	6 mm
Skrutka	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkčná šírka L_4	26,5 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	18 mm
Dĺžka hlavy L_1	39 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Šírka stopky b	25 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Upevňovacia skrutka Typ 7	279815 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600