

Garant**držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 20/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273751 20/5
GTIN	4045197484734
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Hĺbka vpichu t_{\max}	15 mm
Šírka zápichu w	5 mm
Funkčná šírka L_4	21,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	38 mm
Skrutka	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Celková dĺžka L	125 mm
Šírka stopky b	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Upevňovacia skrutka Typ 7	279815 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600