

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 16/2,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273755 16/2,5
GTIN	4045197484826
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri t_{\max} ($5 \times$ šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do $t = 24,5\text{ mm}$.

Technický opis

Šírka zápichu w	2,5 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	12,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	31 mm
Funkčná šírka L_4	16 mm
Skrutka	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Celková dĺžka L	100 mm
Šírka stopky b	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Upevňovacia skrutka Typ 5

279815 5

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600

659906 1600

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600

659957 1600