

Garant**držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 32/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273756 32/3
GTIN	4045197531629
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri t_{\max} ($5 \times$ šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do $t = 24,5\text{ mm}$.

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	34 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Šírka zápichu w	3 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	15 mm
Funkčná šírka L_4	26,5 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Šírka stopky b	32 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659906 1600

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Upevňovacia skrutka Typ 6

279815 6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600