

Garant**tepelný upínací trň, SK 40, krátka, Ø upnutia D1: 25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302235 25
GTIN	4045197288370
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- Vysokoteplotná oceľ.
- veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308800, upínací kľúč na ŤČ č. 308820– 308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410 – 302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Ø upnutia D ₁	25 mm
Ø D ₂	44 mm
Vonkajší Ø D	53 mm
Upínač	SK 40, krátka
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Adaptér chladenia dlhý 4,5° pre Ø upnutie 22,1-32	354236 22,1-32
Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažné čapy Tvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1 pre Ø upnutie 20-32	354240 20-32
Ťažný čap, 18CrNiMo7 utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažné čapy Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40

Adaptér chladienia krátky 4,5° pre Ø upnutie 22,1-32	354235 22,1-32
Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Základné upínanie nástrojapre SK Pre kužeľovú stopku SK 40	354225 40
Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažné čapy Mazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužeľa 40	308820 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituu utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40