

**Garant****držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 12/2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273751 12/2
GTIN	4045197484604
Trieda položky	21W

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

## Technický opis

Šírka zápichu w	2 mm
Funkčná šírka $L_4$	12 mm
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	6 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	30 mm
Skrutka	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Celková dĺžka L	150 mm
Šírka stopky b	12 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upevňovacia skrutka Typ 4	279815 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500