

**Garant****držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 20/6mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273751 20/6
GTIN	4045197484758
Trieda položky	21W

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

## Technický opis

Skrutka	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkčná šírka $L_4$	21,5 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	40 mm
Šírka zápichu w	6 mm
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	18 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Šírka stopky b	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 7	279815 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600