

Garant

tepelný upínací trň s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40, krátka, Ø upnutia D1: 4mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302252 4
GTIN	4045197656834
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Vysokoteplotná ocel.
- veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.

S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.

Otvory v chladiacom kanáli pri Ø upnutia D1: 3, 4 a 5 mm nie sú uzatvárateľné.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308800, upínací kľúč na ŤČ č. 308820– 308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410 – 302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	4 mm
Ø D ₂	12 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Vonkajší Ø D	17 mm

otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Upínač	SK 40, krátka
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 12/4	302410 12/4
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
	308625 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 308760 40

Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 308802 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 308830 40

Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40 308600 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40 308620 40

Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 40 354225 40

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40 308740 40

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 308785 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 308700 40

Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M 308670 40M

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40 308630 40

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40 308640 40

Chladiaca jednotka Typ CU1 354215 CU1

Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky $\varnothing d / \varnothing D1$ 16/4 302410 16/4