

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 12/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273750 12/3
GTIN	4045197484482
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Funkčná šírka L_4	12 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Skrutka	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Dĺžka hlavy L_1	30 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	9 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Šírka stopky b	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upevňovacia skrutka Typ 4	279815 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500