

**Garant****držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273755 25/3   |
| GTIN             | 4045197484888 |
| Trieda položky   | 21W           |

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

### Upozornenie:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri  $t_{\max}$  ( $5 \times$  šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do  $t = 24,5\text{ mm}$ .

## Technický opis

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dĺžka hlavy $L_1$          | 34 mm                 |
| Šírka zápichu w            | 3 mm                  |
| Funkčná šírka $L_4$        | 26,5 mm               |
| Skrutka                    | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Hĺbka vpichu $t_{\max}$    | 15 mm                 |
| Celková dĺžka L            | 150 mm                |
| Šírka stopky b             | 25 mm                 |
| Druh použitia              | pravé                 |
| Vnútorne chladenie         | nie                   |
| možné axiálne zapichovanie | áno                   |

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600

659906 1600

Upevňovacia skrutka Typ 6

279815 6

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600

659957 1600