

**Garant****držák na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 32/6mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273755 32/6
GTIN	4045197531612
Trieda položky	21W

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

### Upozornenie:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri  $t_{\max}$  ( $5 \times$  šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do  $t = 24,5\text{ mm}$ .

## Technický opis

Dĺžka hlavy $L_1$	50 mm
Skrutka	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Šírka zápichu w	6 mm
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	30 mm
Funkčná šírka $L_4$	26,5 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Šírka stopky b	32 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Upevňovacia skrutka Typ 7

279815 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659906 1600

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600