

Garant**„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, ľavé, Ø DC: 11mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268468 11
GTIN	4045197470225
Trieda položky	21X

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.

Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**
 - **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**
- Sústružnícky a vŕtací nástroj **používajte v stavebnej oceli a nehrdzavejúcich oceliach dávajúcich dlhé triesky iba do 1,5×D.**

Technický opis

Ø otvoru tolerancia D	0/+0,27 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 32
Menovitý-Ø D	11 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496	WCHX 0602..
Ø stopky D _s	16 mm
Dĺžka stopky L _s	45 mm
Úžitková dĺžka L ₁	24,75 mm
Ø d ₂	20 mm

Dĺžka previsu L _A	32 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 32	269028 32
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500