

Garant**„5 v 1“ sústružnícke a vrtacie nástroje 2,25×D, pravé, Ø DC: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268467 8
GTIN	4045197470126
Trieda položky	21X

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.

Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vrtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**
 - **Pri vrtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**
- Sústružnícky a vrtací nástroj **používajte v stavebnej oceli a nehrdzavejúcich oceliach dávajúcich dlhé triesky iba do 1,5×D.**

Technický opis

Otočná rezná platnička č. 268472-268496	WCHX 0401..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 30
Ø otvoru tolerancia D	0/+0,22 mm
Menovitý-Ø D	8 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Dĺžka stopky L _s	38 mm
Úžitková dĺžka L ₁	18 mm
Ø d ₂	12 mm

Dĺžka previsu L _A	22,5 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 30	269028 30
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200