

HOLEX**DNMA 150604, BUX220, Prevedenie rezných hrán: M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255584 M
GTIN	4045197817648
Trieda položky	22I

Popis**Prevedenie:**

- **Jednorazové prevedenie.**
- **S jednou reznou hranou.**

Upozornenie:

Ďalšie tvary vymeniteľných doštičiek, veľkosti a rohové rádiusy je možné dodať na vyžiadanie.

Technický opis

Typ	BUX220
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 0,5 mm
Prevedenie rezných hrán	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 200 m/min

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMA 150604
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	BUX220
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie