

Garant**WCHX 05T102, Typ: SM**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268476 SM
GTIN	4045197470423
Trieda položky	21K

Popis

Vhodné pre:
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 10.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Ďalšie použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	110 - 140 m/min
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 220 m/min
Typ	SM
Typ	HB7120
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WCHX 05T102
Počet výmien/rezných hrán	3

vhodné pre Ø nástroja D _c	10 mm
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie