

**Garant****„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, ľavé, Ø DC: 20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268468 20
GTIN	4045197470256
Trieda položky	21X

## Popis

**Prevedenie:**

S vnútorným chladením.

Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

**Upozornenie:**

- **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**
  - **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**
- Sústružnícky a vŕtací nástroj **používajte v stavebnej oceli a nehrdzavejúcich oceliach dávajúcich dlhé triesky iba do 1,5×D.**

## Technický opis

Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496	WCHX 10T3..
Ø otvoru tolerancia D	0/+0,33 mm
Menovitý-Ø D	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 35
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	56 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	45 mm
Ø d <sub>2</sub>	32 mm

Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	56 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

### Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 35	269028 35
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500